



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 162609
Kod produktu: 7811290
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016133
:
Finland: 3420052
Electric numer Dania: 8212045729
Electric numer Szwecja: 2536327

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	263	162	91	ARM 0825	Szyna DIN 15
cale:	10.4	6.4	3.6	ARH 26	Szyna DIN 35
Materials:				MR 75005	Śruba do tulei gwintowanej M5
Material:	Aluminium			MRS 28541	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor podstawy:	RAL 7001			PH A & AH A/B	Zestaw zawiasów
Material srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Wartosc znamionowa:	
Kolor pokrywy:	RAL 7001			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68	
Material uszczelki:	Poliuretan			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Temp °C (krótkotrwale):	-50 ... 140 °C			Certyfikaty:	
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C			SGS Fimko	
Temp °F (krótkotrwale):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
AM 1626	Płyta montażowa				

