

DIGITUS Rozgałęźnik Ultra Slim HDMI, 1 x 2, 4K / 60 Hz

DS-45322

EAN 4016032465058



Splitter HDMI 2-portowy UHD 4K 60Hz HDR HDCP 2.2 audio

Wysokowydajny rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozprowadza sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI na dwa ekrany, telewizory lub rzutniki w rozdzielczości UHD 4K / 60 Hz. Irytujące przełączanie kabli to już przeszłość. Ponadto obsługiwane są również formaty HDR, HDCP 2.2 i 3D – dodatkowo łączna przepustowość wynosząca 18 Gbps w celu płynnego odtwarzania w doskonałej jakości. Rozgałęźnik HDMI® może być zasilany przez istniejący port USB w telewizorze lub alternatywnie przez adapter ładowania USB. Istnieje możliwość kaskadowania wielu rozgałęźników aż do 8 poziomów.

Rozdziela jeden sygnał HDMI pomiędzy dwa wyświetlacze – obsługuje UHD 4K / 60 Hz z HDR

- Obsługuje rozdzielczości HDMI® do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps na kanał)
- Obsługuje: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Obsługuje 36-bitową głębię kolorów (12 Gbps na kanał)
- Obsługuje HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługuje: 3D
- Obsługuje: HDR (High Dynamic Range)
- Obsługuje kaskadowanie do 8 rozdzielaczy

- Temperatura robocza: od 0°C do -45°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 10% do 85% RH (bez skraplania)
- Pobór mocy: 2 W (5 V / 0,4 A)
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: +/- 8 kV
- Wyładowania z izolacji powietrznej, +/- 4 kV
- Wyładowania stykowe
- Obudowa: Metal
- Kolor: czarny
- Waga: 60 g
- Wymiary: Dł. 8,3 cm x głęb. 4 cm x wys. 0,9 cm
- Liczba portów: 2
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- Rozgałęźnik Ultra Slim HDMI, 1 x 2, 4K / 60 Hz
- Kabel przyłączeniowy USB A do Micro USB (zasilacz)
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	6.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Netto bez opakowania	1	0.20	11.00	15.00	2.50	412.50

Więcej zdjęć

