



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TF21 - ohutseinämäinen

Soveltuu eri teollisuuden käyttökohteisiin mm. suojaamiseen, eristämiseen ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Itsestään sammuttava
- Kestää yleisimpiä nesteitä ja liuottimia
- Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
- UL- ja CSA-hyväksytty
- Ohjelmassa useita eri kokoja ja värejä
- Oranssi saatavana kysyttäessä



TF21 - saatavana useina eri kokoina ja väreinä.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistuslämpötila	+90 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+/- 5 %
Läpilyöntilujuus	37 kV/mm
Materiaalin paloluokka	ASTM D876



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella




TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 33	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 34	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 00	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 35	309-10240
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 01	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-20322

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynöistä osiossa 7.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TF21 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

Määrämittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 36	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 02	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 362 46	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 37	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 03	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Valkoinen (WH)	30-33	52 362 47	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Musta (BK)	30-33	52 376 38	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Musta (BK)	30-33	52 376 39	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Keltainen (YE)	30-33	-	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	52 379 05	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Punainen (RD)	30-33	-	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Sininen (BU)	30-33	-	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Valkoinen (WH)	30-33	-	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Musta (BK)	30-33	52 376 40	309-11270
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Keltainen (YE)	30-32	-	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 379 06	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Musta (BK)	30-32	52 376 41	309-11900

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.

Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynöistä osiossa 7.



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1

TF21 - ohutseinämäinen



Kutistemuoviletku 2:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Koko (tuuma)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Punainen (RD)	30-32	-	309-11902
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Sininen (BU)	30-32	-	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Valkoinen (WH)	30-32	-	309-11909
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Keltainen (YE)	30-32	-	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 379 07	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Musta (BK)	30-32	52 376 42	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Punainen (RD)	30-32	-	309-12542
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Sininen (BU)	30-32	-	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Valkoinen (WH)	30-32	-	309-12549
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Keltainen (YE)	30-32	-	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 379 08	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Musta (BK)	30-32	52 376 43	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Punainen (RD)	30-32	-	309-13812
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Sininen (BU)	30-32	-	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Valkoinen (WH)	30-32	-	309-13819
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Keltainen (YE)	30-32	-	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-32	52 379 09	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Musta (BK)	30-32	52 376 44	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Punainen (RD)	30-32	-	309-15082
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Sininen (BU)	30-32	-	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Valkoinen (WH)	30-32	-	309-15089
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Keltainen (YE)	-	-	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Musta (BK)	-	52 376 45	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Punainen (RD)	-	-	309-17602
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Sininen (BU)	-	-	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Valkoinen (WH)	-	-	309-17609
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Keltainen (YE)	-	-	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Musta (BK)	-	52 376 46	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Punainen (RD)	-	-	309-11022
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Sininen (BU)	-	-	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Valkoinen (WH)	-	-	309-11029

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksa määrä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.



JAR/FAR

NF F

SAE

Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynöistä osiossa 7.