





Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, luonnonväri

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut

- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa
- Sisäkäyttöön



T-sarja

Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 302.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenro
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Luonnon (NA)	1.000	13 707 54	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 91	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 07	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-02119
	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 08	111-02019
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 57	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 58	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 01	111-03009
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 02	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 03	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 22	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 23	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 63	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 24	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 31	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Luonnon (NA)	50	-	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-12219
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 40	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Luonnon (NA)	100	13 707 42	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Luonnon (NA)	50	13 707 65	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Luonnon (NA)	50	13 707 41	111-12429
T150R(U)	8,8	390,0	105,0	780	PA66	Luonnon (NA)	25	-	111-15203
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Luonnon (NA)	25	13 707 45	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Luonnon (NA)	25	13 707 66	111-15619

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskokoissa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiassa 7.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, luonnonväri

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenro
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Luonnon (NA)	25	13 707 67	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Luonnon (NA)	25	-	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Luonnon (NA)	100	-	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Luonnon (NA)	25	13 706 80	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Luonnon (NA)	25	13 706 82	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Luonnon (NA)	25	13 706 84	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Luonnon (NA)	25	13 706 88	111-00466

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoissa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.




Johdinsiteet, polyamidi 6.6, UV-stabiloitu

- T-sarja, musta

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut

- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa
- UV-säteilyn kestävä



Materiaalitiedot sivulla 22.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-02160

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoissa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6, UV-stabiloitu

- T-sarja, musta

Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 302.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Musta (BK)	50	13 705 64	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Musta (BK)	100	-	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Musta (BK)	50	-	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Musta (BK)	25	-	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Musta (BK)	25	-	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Musta (BK)	25	-	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Musta (BK)	25	-	111-15305
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66W	Musta (BK)	25	-	111-25100
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Musta (BK)	25	-	111-24805

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilasmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita..
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.




Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, musta

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut


- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa



**Materiaalitiedot
sivulla 22.**



T-sarja



T250-sarja

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Musta (BK)	100	13 705 91	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Musta (BK)	100	13 705 07	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Musta (BK)	100	13 705 08	111-02010
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Musta (BK)	100	13 705 57	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Musta (BK)	100	13 705 01	111-03011
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Musta (BK)	100	13 705 02	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Musta (BK)	100	13 705 03	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Musta (BK)	100	13 705 22	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Musta (BK)	100	-	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Musta (BK)	100	13 705 63	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Musta (BK)	100	-	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Musta (BK)	100	-	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Musta (BK)	500	-	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Musta (BK)	100	-	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Musta (BK)	100	-	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Musta (BK)	100	-	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Musta (BK)	100	-	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Musta (BK)	100	-	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Musta (BK)	100	-	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Musta (BK)	100	13 705 42	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Musta (BK)	50	13 705 65	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Musta (BK)	50	-	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Musta (BK)	25	13 705 04	111-15405

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, musta

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Musta (BK)	25	13 705 66	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Musta (BK)	25	13 705 67	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Musta (BK)	25	-	111-15300
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Musta (BK)	100	-	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Musta (BK)	25	-	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Musta (BK)	25	-	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Musta (BK)	25	-	111-25200

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, värilliset johdinsiteet

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan. Soveltuvat myös mm. värimerkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa
- Sisäkäyttöön



T-sarja

Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 302.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimikenumero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Keltainen (YE)	100	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Punainen (RD)	100	116-01812
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Sininen (BU)	100	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Vihreä (GN)	100	116-01815

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.



Johdinsiteet, polyamidi 6.6

- T-sarja, värilliset johdinsiteet

**Materiaalitiedot
sivulla 22.**

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø		Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimikenumero
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Keltainen (YE)	100	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Punainen (RD)	100	111-03004
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Sininen (BU)	100	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Vihreä (GN)	100	111-03014
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Keltainen (YE)	100	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Punainen (RD)	100	111-04804
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sininen (BU)	100	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Vihreä (GN)	100	111-04801
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Keltainen (YE)	100	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Punainen (RD)	100	111-05406
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sininen (BU)	100	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Vihreä (GN)	100	111-05402
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Keltainen (YE)	100	116-08014
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Punainen (RD)	100	116-08012
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Sininen (BU)	100	116-08016
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Vihreä (GN)	100	116-08015
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Keltainen (YE)	100	116-05414
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Punainen (RD)	100	116-05412
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Sininen (BU)	100	116-05416
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Vihreä (GN)	100	116-05415
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Keltainen (YE)	100	116-15014
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Punainen (RD)	100	116-15012
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Sininen (BU)	100	116-15016
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Punainen (RD)	100	111-12002
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Vihreä (GN)	100	111-12001

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilauksmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.





Johdinsiteet, lämpöstabiloitu polyamidi 6.6, +105 °C

- T-sarja, luonnonväri

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut

- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Max. käyttölämpötila +105 °C
- Halogeenivapaa
- Sisäkäyttöön



Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 302.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimikenumero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Luonnon (NA)	1.000	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Luonnon (NA)	50	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Luonnon (NA)	100	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Luonnon (NA)	50	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Luonnon (NA)	50	111-12449

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilau määrä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.





Johdinsiteet, lämpöstabiloitu polyamidi 6.6, +105 °C

- T-sarja, musta

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut

- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Max. käyttölämpötila +105 °C
- Halogeenivapaa



Lisätietoja asennustyökaluista sivulla 302.

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Nimikenumero
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Musta (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Musta (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Musta (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Musta (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Musta (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Musta (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Musta (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Musta (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Musta (BK)	100	111-04950
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Musta (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Musta (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Musta (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Musta (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Musta (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Musta (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Musta (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Musta (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Musta (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Musta (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Musta (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Musta (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Musta (BK)	25	111-15510

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.





Johdinsiteet, polyamidi 6.6 ScanBlack

- T-sarja, musta

Kaapeleiden, johdinsarjojen, letkujen ja nippujen sidontaan.

Ominaisuudet ja edut

- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- UV-säteilyn kestävä Pohjoismaiden ilmasto-olosuhteissa
- Halogeenivapaa



**Materiaalitiedot
sivulla 22.**

TUOTETUNNUS	Leveys (W)	Pituus (L)	Nipun max. Ø	N	Materiaali	Väri	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100	13 705 23	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100	13 705 24	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100	13 705 31	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100	13 705 39	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Musta (BK)	100	13 705 40	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Musta (BK)	50	13 705 41	111-12402

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuotetta voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Huom! Hyväksynnot eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.