

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, dławnica kablowa z poliamidu z ochroną przed gięciem i zginaniem do ochrony kabli giętkich, do ruchomych części maszyn



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne obciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Duże zakresy zaciskania



Dobra odporność chemiczna

Korzyści

Niezawodna ochrona przed gięciem
Zabezpiecza przewody przed pękaniem
Niezawodność działania
Do ochrony przewodów giętkich

Zakres zastosowania

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1

Urządzenia ręczne

Robotyka

Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

Ruchome części maszyn

SKINTOP® BS

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

PG gwint przyłączeniowy wg DIN 40430

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria

Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL

Na życzenie wersja SKINTOP® BSR z wkładem redukcyjnym do dławienia przewodów o mniejszych średnicach

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Uwaga:

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid

Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® BS**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® BS NPT szary błękitny					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT czarny					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11