



Przewód serwisowy

Model: **AK-SC-31**



Kod produktu	AK-SC-31
Typ produktu	Przewód serwisowy
Rezystancja złącza	550 Ω
Złącze wyjściowe	4.0 x 1.7 mm
Długość przewodu	1.2 m
Materiał wykonania	PVC
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	130 x 90 x 25 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	230 x 130 x 26 mm
Waga netto	45.5 g
Waga brutto	49 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136299
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel Akyga® AK-SC-31 służy do serwisu zasilaczy laptopowych. Jego standardowa **długość - 1,2 m**, jest porównywalna do oryginalnych kabli w zasilaczach. Co więcej, posiada specjalnie przygotowane **przewody bez zakończenia** do bezpośredniego przylutowania. Dzięki temu montaż kabla jest znacznie prostszy i co za tym idzie szybszy. Ponadto produkt charakteryzuje się wysoką trwałością materiałów, która zapewnia mu długą żywotność. A zastosowany filtr ferrytowy skutecznie zapobiega zakłóceniom spowodowanym zmianami natężenia prądu elektrycznego. To wszystko sprawia, że jest to idealny zamiennik niesprawnego już przewodu zasilania **z wtyczką 4,0 x 1,7 mm**.

W ofercie Akyga znajduje się wiele przewodów o różnorodnych parametrach, dostosowanych do poszczególnych modeli laptopów. Należy upewnić się, czy wymiary oraz kształt wtyczki są zgodne z danym urządzeniem.

Produkt jest pakowany w standaryzowane opakowanie typu UniBag.