

Broszura informacyjna

25 26 160

Szczypce tnące półokrągłe (szczypce radiowe)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Idealne do precyzyjnego chwytania i cięcia
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Szczęki wygięte pod kątem 40°
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



⚡ 1000 V   40° ⊖

Nr art.	25 26 160
EAN	4003773052111
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	144 g
Wymiary	160 x 51 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Rodzaj	2
	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
	9,0 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	50,0 mm
Szerokość główki	16,5 mm
	40

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych