

7317NA
Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej

CE

**EN ISO
20345
2011**

 S1P
SRC


Lekkość

Z perforowanego zamszu ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej

Komfort

Poliuretanowa o dwóch gęstościach

Design

Polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200J

Trwałość

Wykonana z włókna kompozytowego pokrywanego warstwą utwardzającej ceramiki

Bezpieczeństwo

Anatomicznie wyprofilowana, z wstawką amortyzującą w części piętowej

Waga

550

EU: 35-48 UK: 2,5-13

	art.	EU	UK	 mm
073170135	7317NA 35	35	2,5	228
073170136	7317NA 36	36	3,5	235
073170137	7317NA 37	37	4,5	242
073170138	7317NA 38	38	5	248
073170139	7317NA 39	39	6	255
073170140	7317NA 40	40	6,5	262
073170141	7317NA 41	41	7	268
073170142	7317NA 42	42	8	275
073170143	7317NA 43	43	9	282
073170144	7317NA 44	44	10	288
073170145	7317NA 45	45	10,5	295
073170146	7317NA 46	46	11	302
073170147	7317NA 47	47	12	308
073170148	7317NA 48	48	13	315

7317NA
Półbuty zamszowe, perforowane, ze wzmocnieniem z mikrofibry w części piętowej
