

# Adapter USB Typu-A do Gigabit LAN slim

## Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Typ-A.

### Rozsuwane gniazdo RJ45

Gniazdo RJ45 można wysunąć, aby włożyć kabel sieciowy. Pozwala to na uzyskanie wyjątkowo małej konstrukcji.

Dzięki małym rozmiarom, adapter pozwala oszczędzić przestrzeń podczas transportu i może być zamontowany praktycznie wszędzie.

### Fold-out RJ45 jack

The RJ45 jack can be folded out to insert the networking cable. This allows for a particularly slim design. With the small dimensions, the adapter is **space-saving** to transport and can be used practically everywhere.



**Numer artykułu 66245**

EAN: 4043619662456

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: ASIX AX88179A
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 4k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Długość kabla bez złączecm: ok. 9 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 59 x 23 x 10 mm

## Wymagania systemowe

- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit LAN USB Typ-A
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Specyfikacja:                  | USB 5 Gbps                                           |
| Obsługiwany system operacyjny: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11 |
| Wskaźnik LED:                  | Link and activity                                    |

## Interfejs

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski   |
| Złącze 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie |

## Właściwości techniczne

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:                    | ASIX AX88179A                                                                           |
| Szybkość transmisji danych: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet do 1000 Mbps |

## Właściwości fizyczne

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość kabla:    | 9 cm      |
| Długość:          | 59 mm     |
| Szerokość:        | 23 mm     |
| Wysokość:         | 10 mm     |
| Kolor:            | czarny    |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |