



### Krypslang 2:1 flexibel och i färg

#### TF21

TF21 är en snabbkrympande, lätthanterlig krypslang med brett användningsområde. Den används t ex för isolering, för korrosions- och mekaniskt skydd. Den passar i ett brett spektra av elektriska applikationer.

#### Egenskaper och fördelar

- Tunnväggig och flexibel polyolefinslang
- Krympförhållande 2:1
- Snabbkrympande och låg krymptemperatur
- Uppfyller och överträffar många industristandarder
- Stor mängd olika färger och storlekar
- Skrivbar
- Flamhämmande och UL224 VW1 listad



Till hemsidan!



Värmekrypslang 2:1



TF21- Finns i en mängd olika färger och storlekar.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>              | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
| <b>Krympförhållande</b>      | 2:1                           |
| <b>Temp. område</b>          | -55 °C till +135 °C           |
| <b>Min. krymptemp</b>        | +90 °C                        |
| <b>Längdkrympning</b>        | +/- 5 %                       |
| <b>Genomslagshållfasthet</b> | 37 kV/mm                      |
| <b>Brännbarhetsklass</b>     | ASTM D876                     |



| TYP          | Okrympt Ø (D) | Storlek (tum) | Krympt Ø (d) max. | Vägg tjockl (WT) | Rulllängd | Färg            | Rek. verktyg | Art nr.   |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| TF21-1.2/0.6 | 1,2           | 3/64 "        | 0,6               | 0,41             | 100 m     | Blå (BU)        | 30-33        | 309-20126 |
|              | 1,2           | 3/64 "        | 0,6               | 0,41             | 100 m     | Gul (YE)        | 30-33        | 309-20124 |
|              | 1,2           | 3/64 "        | 0,6               | 0,41             | 100 m     | Röd (RD)        | 30-33        | 309-20122 |
|              | 1,2           | 3/64 "        | 0,6               | 0,41             | 100 m     | Vit (WH)        | 30-33        | 309-20129 |
|              | 1,2           | 3/64 "        | 0,6               | 0,41             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10120 |
| TF21-1.6/0.8 | 1,6           | 1/16 "        | 0,8               | 0,43             | 100 m     | Blå (BU)        | 30-33        | 309-20166 |
|              | 1,6           | 1/16 "        | 0,8               | 0,43             | 100 m     | Gul (YE)        | 30-33        | 309-20164 |
|              | 1,6           | 1/16 "        | 0,8               | 0,43             | 100 m     | Röd (RD)        | 30-33        | 309-20162 |
|              | 1,6           | 1/16 "        | 0,8               | 0,43             | 100 m     | Vit (WH)        | 30-33        | 309-20169 |
|              | 1,6           | 1/16 "        | 0,8               | 0,43             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10160 |
| TF21-2.4/1.2 | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 100 m     | Blå (BU)        | 30-33        | 309-20246 |
|              | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 100 m     | Gul (YE)        | 30-33        | 309-20244 |
|              | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 100 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-40247 |
|              | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 100 m     | Röd (RD)        | 30-33        | 309-20242 |
|              | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 100 m     | Vit (WH)        | 30-33        | 309-20249 |
|              | 2,4           | 3/32 "        | 1,2               | 0,51             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10240 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.




För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



## Krympslang 2:1 flexibel och i färg

TF21



Värmekrympslang 2:1



Klippta längder kan fås på begäran. Kontakta oss!

| TYP           | Okrympt Ø (D) | Storlek (tum) | Krympt Ø (d) max. | Vägg tjockl (WT) | Rulllängd | Färg            | Rek. verktyg | Art nr.   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| TF21-3.2/1.6  | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 100 m     | Blå (BU)        | 30-33        | 309-20326 |
|               | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 100 m     | Gul (YE)        | 30-33        | 309-20324 |
|               | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 100 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-40327 |
|               | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 100 m     | Röd (RD)        | 30-33        | 309-20322 |
|               | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 100 m     | Vit (WH)        | 30-33        | 309-20329 |
|               | 3,2           | 1/8 "         | 1,6               | 0,51             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10320 |
| TF21-4.8/2.4  | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 60 m      | Blå (BU)        | 30-33        | 309-50486 |
|               | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 60 m      | Gul (YE)        | 30-33        | 309-50484 |
|               | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 60 m      | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-50487 |
|               | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 60 m      | Röd (RD)        | 30-33        | 309-50482 |
|               | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 60 m      | Vit (WH)        | 30-33        | 309-50489 |
|               | 4,8           | 3/16 "        | 2,4               | 0,51             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10480 |
| TF21-6.4/3.2  | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 60 m      | Blå (BU)        | 30-33        | 309-50646 |
|               | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 60 m      | Gul (YE)        | 30-33        | 309-50644 |
|               | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 60 m      | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-50647 |
|               | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 60 m      | Röd (RD)        | 30-33        | 309-50642 |
|               | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 60 m      | Vit (WH)        | 30-33        | 309-50649 |
|               | 6,4           | 1/4 "         | 3,2               | 0,64             | 300 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10640 |
| TF21-9.5/4.8  | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 50 m      | Blå (BU)        | 30-33        | 309-20956 |
|               | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 50 m      | Gul (YE)        | 30-33        | 309-20954 |
|               | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 50 m      | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-50957 |
|               | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 50 m      | Röd (RD)        | 30-33        | 309-20952 |
|               | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 50 m      | Vit (WH)        | 30-33        | 309-20959 |
|               | 9,5           | 3/8 "         | 4,8               | 0,64             | 150 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-10950 |
| TF21-12.7/6.4 | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 50 m      | Blå (BU)        | 30-33        | 309-21276 |
|               | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 50 m      | Gul (YE)        | 30-33        | 309-21274 |
|               | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 50 m      | Gul-Grön (GNYE) | 30-33        | 309-41277 |
|               | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 50 m      | Röd (RD)        | 30-33        | 309-21272 |
|               | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 50 m      | Vit (WH)        | 30-33        | 309-21279 |
|               | 12,7          | 1/2 "         | 6,4               | 0,64             | 100 m     | Svart (BK)      | 30-33        | 309-11270 |
| TF21-19.1/9.5 | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m      | Blå (BU)        | 30-32        | 309-11906 |
|               | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m      | Gul (YE)        | 30-32        | 309-11904 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

| Rekommenderat verktyg |       |       |       |               |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                       | 30    | 31    | 32    | 33            |
|                       | H5002 | H5004 | E4500 | ShrinkPad 110 |
|                       | 568   | 568   | 567   | 566           |


För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



### Krympslang 2:1 flexibel och i färg

**TF21**


| TYP                    | Okrympt Ø (D) | Storlek (tum) | Krympt Ø (d) max. | Vägg tjockl (WT) | Rullängd | Färg            | Rek. verktyg | Art nr.   |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|
| <b>TF21-19.1/9.5</b>   | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-32        | 309-11907 |
|                        | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m     | Röd (RD)        | 30-32        | 309-11902 |
|                        | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m     | Svart (BK)      | 30-32        | 309-11900 |
|                        | 19,1          | 3/4 "         | 9,5               | 0,76             | 50 m     | Vit (WH)        | 30-32        | 309-11909 |
| <b>TF21-25.4/12.7</b>  | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Blå (BU)        | 30-32        | 309-12546 |
|                        | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Gul (YE)        | 30-32        | 309-12544 |
|                        | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-32        | 309-12547 |
|                        | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Röd (RD)        | 30-32        | 309-12542 |
|                        | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Svart (BK)      | 30-32        | 309-12540 |
|                        | 25,4          | 1 "           | 12,7              | 0,89             | 50 m     | Vit (WH)        | 30-32        | 309-12549 |
| <b>TF21-38.0/19.0</b>  | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Blå (BU)        | 30-32        | 309-13816 |
|                        | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Gul (YE)        | 30-32        | 309-13814 |
|                        | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-32        | 309-13817 |
|                        | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Röd (RD)        | 30-32        | 309-13812 |
|                        | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Svart (BK)      | 30-32        | 309-13810 |
|                        | 38,1          | 1-1/2 "       | 19,1              | 1,02             | 60 m     | Vit (WH)        | 30-32        | 309-13819 |
| <b>TF21-50.8/25.4</b>  | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Blå (BU)        | 30-32        | 309-15086 |
|                        | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Gul (YE)        | 30-32        | 309-15084 |
|                        | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Gul-Grön (GNYE) | 30-32        | 309-15087 |
|                        | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Röd (RD)        | 30-32        | 309-15082 |
|                        | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Svart (BK)      | 30-32        | 309-15080 |
|                        | 50,8          | 2 "           | 25,4              | 1,14             | 60 m     | Vit (WH)        | 30-32        | 309-15089 |
| <b>TF21-76.0/38.0</b>  | 76,2          | 3 "           | 38,1              | 1,27             | 30 m     | Blå (BU)        | -            | 309-17606 |
|                        | 76,2          | 3 "           | 38,1              | 1,27             | 30 m     | Gul (YE)        | -            | 309-17604 |
|                        | 76,2          | 3 "           | 38,1              | 1,27             | 30 m     | Röd (RD)        | -            | 309-17602 |
|                        | 76,2          | 3 "           | 38,1              | 1,27             | 30 m     | Svart (BK)      | -            | 309-17600 |
|                        | 76,2          | 3 "           | 38,1              | 1,27             | 30 m     | Vit (WH)        | -            | 309-17609 |
| <b>TF21-101.6/50.8</b> | 101,6         | 4 "           | 50,8              | 1,40             | 15 m     | Blå (BU)        | -            | 309-11026 |
|                        | 101,6         | 4 "           | 50,8              | 1,40             | 15 m     | Gul (YE)        | -            | 309-11024 |
|                        | 101,6         | 4 "           | 50,8              | 1,40             | 15 m     | Röd (RD)        | -            | 309-11022 |
|                        | 101,6         | 4 "           | 50,8              | 1,40             | 15 m     | Svart (BK)      | -            | 309-11020 |
|                        | 101,6         | 4 "           | 50,8              | 1,40             | 15 m     | Vit (WH)        | -            | 309-11029 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

| Rekommenderat verktyg |       |       |       |               |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                       | 30    | 31    | 32    | 33            |
|                       | H5002 | H5004 | E4500 | ShrinkPad 110 |
|                       | 568   | 568   | 567   | 566           |

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.