

Broszura informacyjna

44 13 J0

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Wewnętrznych dużych

DIN 5256 C

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	44 13 J0
EAN	4003773048176
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	89 g
Wymiary	140 x 78 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C

Technische Attribute

Rodzaj	1
Rozmiar pierścienia	Ø 8 – 13 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych