

Flexiamant super 150x6,0x22,23 hliník, SF 27 (616754000)

Objednáací číslo 616754000

EAN 4007430403353



Zástupný obrázek

- Speciální kotouč s otevřenou strukturou pro vysoký úběrový výkon a dobrou životnost
- Tvrdost: měkký
- Mimořádně vhodný k obrábění obrobků, které se mažou, jako např. hliník, bronz, měď, mosaz
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
- Pozor: V uzavřených prostorech je povinné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysoké koncentraci může přivodit výbuch!

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída kvality	A 36-M
Průměr x tloušťka x vrtání	150 x 6 x 22.23 mm
Provedení	zalomené
Max. otáčky	10200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 25