



Przykładowe zdjęcie

Symbol: TAM 111107 GC
Kod produktu: 5834013
Opis:
Uwagi:

Kod EAN: 6418074084651
:
Finland: 1606507

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość
mm:	110	110	65
cale:	4.3	4.3	2.6

Materials:

Material: ABS
Kolor podstawy: RAL 7035
Material śrub do pokryw: Poliamid
Kolor pokryw: RAL 7035
Kolor śrub do pokryw: Szary
Material uszczelki: Poliuretan

Wartość znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Klasa palności: UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650


Certyfikaty:

SGS Fimko


Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 140 °F

TEMPO 110×110×60



TAM



TEMPO MEMBRANE

