



Rura termokurczliwa 3:1 w odcinkach 1,2 m

Rura termokurczliwa TA32/TA42 została zaprojektowana do zabezpieczania przed wpływem środowiska zewnętrznego oraz izolowania elektrycznego łączy przewodów, zacisków i innych elementów.

Właściwości

- Cienkościenna rura termokurczliwa z klejem
- Znakomite właściwości niepalne
- Ścianka zewnętrzna spełnia wymagania normy UL224



Rury termokurczliwe TA32 i TA42 o skurczu 3:1 lub 4:1 zapewniają znakomite zabezpieczenie przed wilgocią.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temperatura pracy	-55 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Temperatura topienia się kleju	+110 °C
Wytrzymałość elektryczna	15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
Palność materiału	UL224
Dopuszczenia	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/4 klasa 3, UL224 125 °C 600V

RoHS

TA32 — cienkościenna, z klejem




Rura termokurczliwa o skurczu 3:1 z klejem

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Stopień skurczu	Nr art.
TA32-3/1	3,2	0,6	0,95	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-30300
TA32 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-30450
TA32-6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-30600
TA32-9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-30900
TA32-12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	318-34000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.




Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rura termokurczliwa 1:4 w odcinkach 1,2 m

TA42 — cienkościenne, z klejem



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Stopień skurczu	Nr art.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	318-45200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.