


DIGITUS Karta złącze USB 3.0 PCI Express Add-On, 4 porty

DS-30226

EAN 4016032464396



Kontroler USB 3.0 PCI Express 4xUSB3.0 USB3.0, 4-porty A/F, Chipset: VL805

Ten w pełni funkcjonalny kontroler hosta USB 3.0 dodaje cztery porty USB 3.0 do komputera z gniazdem PCIe. Zasilanie jest dostarczane przez gniazdo PCI Express i zapewnia maksymalny prąd 3000 mA na każdy port USB. Ciesz się prędkością magistrali do 5 Gbps poprzez USB SuperSpeed, kompatybilną wstecznie ze starszymi urządzeniami USB z Hi-Speed, Full Speed i Low Speed. Podłączaj urządzenia USB, takie jak drukarka, skaner, aparat fotograficzny lub zewnętrzny dysk twardy. Obsługuje funkcję Hot-Plugging & Plug and Play – instalacja sterownika nie jest konieczna. Dzięki karcie DIGITUS® USB 3.0 PCIe można korzystać z najwyższych prędkości transmisji danych SuperSpeed i kopiować duże ilości danych w możliwie najkrótszym czasie.

Rozszerzenie komputera z gniazdem PCIe o 4 pełnowartościowe porty USB 3.0 (USB A) o maks. 3000 mA.

- Złącza: 4 x USB A (USB 3.0)
- Prędkość transferu USB: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480 Mbps), Full Speed (12 Mbps) i Low Speed (1,5 Mbps)
- Zasilanie: maks. 5 V / 3000 mA na port
- Chipset: VIA / VL805

- Dla gniazd PCIe: x1/x4/x8/x16
- Nie jest konieczne zewnętrzne źródło zasilania, zasilanie przez gniazdo PCIe
- Zgodność ze specyfikacją Universal Serial Bus 3.0 (wer.1), zgodność wsteczna z 2.0
- Zgodność ze specyfikacją eXtensible Host Controller Interface wer. 1.0
- Kompatybilna ze specyfikacją PCI Express 2.0, zgodność wsteczna do 1.0
- Obsługuje starsze funkcje USB
- Tryb USB Attached SCSI Protocol (USAP)
- Plug and Play – nie wymaga sterowników
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64-bitowy)
- Wymiary: 10 x 12,1 x 2 cm (dł. x gł. x wys.)
- Waga: 60 g

Zawartość opakowania

- 1 x karta złącze USB 3.0 PCI Express Add-On, 4 porty
- 1 x zaślepka slotu typu Low Profile
- 1 x skrócona instrukcja
- 1 x CD

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	4.51	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	13.00	14.00	3.00	546.00
Netto bez opakowania	1	0.07	13.00	14.00	3.00	546.00

Więcej zdjęć

