



Kabel USB

Model: **AK-USB-39**



Kod produktu	AK-USB-39
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	60 W (20 V / 3 A)
Długość przewodu	0.5 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Kolor produktu	Biały
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	110 x 80 x 5 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 105 x 6 mm
Waga netto	15 g
Waga brutto	18 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137531
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel USB-C Akyga® AK-USB-39 z dwóch stron wyposażono w **końcówki USB typu C**. Służy on do ładowania urządzeń elektronicznych takich jak tablety, telefony komórkowe oraz notebooki. To **50 cm kabel**, który idealnie sprawdzi się w podróży podczas ładowania urządzeń z przenośnego powerbanku. Jego symetryczne końcówki USB-C sprawiają, że nie trzeba ich obracać, co znacząco ułatwia podpięcie naszej elektroniki. Jest to niezwykle przydatne, zwłaszcza gdy mamy mało miejsca i nie widzimy dokładnie wejścia naszego urządzenia.

Kabel USB typu C to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na bezproblemowe, obustronne ładowanie sprzętu. W razie potrzeby, w łatwy sposób podładowujesz baterię w smartfonie przy użyciu tabletu bądź innego telefonu. To idealne rozwiązanie, gdy nasze urządzenie rozładuje się poza domem. Co więcej, przewód pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie sprzętu z maksymalną mocą **60 W**.