

SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y – rozdzielacz trójnikowy w kształcie Y do SILVYN® RILL



Czas montażu



Odporność na temperaturę

Korzyści

- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Łatwe łączenie węży o różnych rozmiarach

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Rozdzielacz Y do węży osłonowych SILVYN® RILL

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

3 x złącze do peszla
2 x otwór montażowy pod śrubę M5

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik do karbowanych węży ochronnych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: złączka do peszli

Ostania aktualizacja (28.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLIK-Y

Na zapytanie:	Więcej rozmiarów i połączeń
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6 Bezhalogenowe
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KLICK-Y

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-Y szary				
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801100	3 x 13	13	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y czarny				
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801105	3 x 13	13	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10