SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS



Molteplici approvazioni

Resistente alla temperatura

Scarico della trazione ottimale

Tempo di montaggio

Antivibrazione

Privo di alogeni

Vantaggi
Montaggio rapido
Antitrazione
Tenuta ermetica
Resistenza alle vibrazioni

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® FPAS
Applicazioni con forti vibrazioni

Ultimo aggiornamento (19.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Caratteristiche del prodotto
La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Riferimenti normativi/approvazioni
UL file number E308201

Costruzione
Filettatura di raccordo metrica
Parte superiore con sistema di dentatura completo integrato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Colore standard:	Grigio (RAL 7031) nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale:	PA66 Privo di alogeni
Grado di protezione:	IP 66
Campo di temperatura:	da -50°C a +135°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG-M

Codice articolo	Tamaño de métrica	Per guaina con Ø esterno (mm)	Adatto a SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M nero			
55506305	12 x 1,5	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13
55506325	16 x 1,5	15,8	16
55506335	20 x 1,5	15,8	16
55507055	20 x 1,5	18,5	18
55506345	20 x 1,5	21,2	21
55506355	25 x 1,5	28,5	28
55506365	32 x 1,5	34,5	34
55506375	40 x 1,5	42,5	42
55506385	50 x 1,5	42,5	42
55506395	50 x 1,5	54,5	54
55506405	63 x 1,5	54,5	54
55506475	63 x 1,5	67,2	67
SILVYN® FPAG-M grigio			
55506300	12 x 1,5	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13
55506320	16 x 1,5	15,8	16
55506330	20 x 1,5	15,8	16
55507050	20 x 1,5	18,5	18
55506340	20 x 1,5	21,2	21
55506350	25 x 1,5	28,5	28
55506360	32 x 1,5	34,5	34
55506370	40 x 1,5	42,5	42
55506380	50 x 1,5	42,5	42
55506390	50 x 1,5	54,5	54
55506400	63 x 1,5	54,5	54
55506470	63 x 1,5	67,2	67

Ultimo aggiornamento (19.01.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16