




Tubos No Metálicos

HG-LW PA6 Light

Tubo corrugado flexible de pared (peso) fina para aplicaciones en maquinaria de obra pública, construcción de plantas, armarios de control y edificios públicos y aptos para cualquier otra aplicación en la que una baja protección mecánica es requerida.

Características y Beneficios

- Pared (peso) fina / ligera
- Altamente flexible y buena resistencia a la fatiga
- Radio de curvatura pequeño
- Alta resistencia al impacto y recupera si es aplastado
- Muy resistente a disolventes y aceites
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Color negro; Gris (RAL 7031) bajo petición



Tubo no metálico HelaGuard



HelaGuard PA6 Light es muy flexible y se usa en aplicaciones con movimiento.

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Temperatura de Trabajo en Movimiento	-20 °C a +100 °C
Flamabilidad	Autoextinguible acorde a EN IEC 61386



TIPO	Ø Nominal	NW Ø	Ø Ext (OD)	Ø Int (ID)	Rad. Curvat. (R)	Peso	Largo Rollo	Color	Código
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Negro (BK)	166-11209

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Color Gris disponible bajo pedido. Medidas de rollos diferentes están disponibles bajo consulta. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.