



## Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E22**



|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu                   | AK-SC-E22                                                                                   |
| Podmiot odpowiedzialny         | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Typ produktu                   | Akcesorium do samochodu elektrycznego                                                       |
| Napięcie zasilające            | 110-250 V                                                                                   |
| Ilość faz                      | 1 faza                                                                                      |
| Maksymalne natężenie prądu     | 32 A                                                                                        |
| Rezystancja złącza             | 0.5 mΩ                                                                                      |
| Maksymalna moc                 | 8 kW                                                                                        |
| Ognioodporność                 | UL94V-0                                                                                     |
| Klasa szczelności              | IP55                                                                                        |
| Wtyczka #1                     | Złącze żeńskie Tesla (NACS)                                                                 |
| Wtyczka #2                     | Złącze męskie GB/T (20234.2-2015)                                                           |
| Platerowane wtyczki            | Srebro                                                                                      |
| Materiał wykonania             | TPE                                                                                         |
| Kolor produktu                 | Czarny                                                                                      |
| Temperatura pracy              | -30 / +50 °C                                                                                |
| Opakowanie                     | Karton                                                                                      |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 160 x 59 x 53 mm                                                                            |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 195 x 75 x 75 mm                                                                            |
| Waga netto                     | 289 g                                                                                       |
| Waga brutto                    | 340 g                                                                                       |
| Zgodność z CE                  | Tak                                                                                         |
| Zgodność z RoHS                | Tak                                                                                         |
| Zgodność z REACH               | Tak                                                                                         |
| Kod EAN                        | 5906708750627                                                                               |
| Gwarancja                      | 24 miesiące                                                                                 |





## Opis

**Adapter Akyga® AK-SC-E22** to funkcjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o kierowcach, którzy chcą ładować **chińskie samochody elektryczne z gniazdem GB/T** przy użyciu **ładowarek Tesla ze złączem NACS**. Dzięki niemu możliwe jest wygodne i bezpieczne korzystanie z coraz popularniejszej infrastruktury Tesli w Europie i Ameryce Północnej. To idealny wybór dla właścicieli aut sprowadzonych z Chin, którzy oczekują uniwersalności i niezawodności podczas ładowania swojego pojazdu.

## Uniwersalność i kompatybilność z chińskimi pojazdami

**Adapter Tesla / GBT** został zaprojektowany z myślą o użytkownikach samochodów marek takich jak BYD, NIO, XPeng, Zeekr czy Geely, wyposażonych w chiński standard ładowania. Pozwala on na ładowanie pojazdów z gniazdem GB/T przy pomocy ładowarek Tesla wyposażonych w złącze **North American Charging Standard (NACS)**. To praktyczna przejściówka, która ułatwia podróże i codzienne korzystanie z punktów ładowania, niezależnie od różnic w systemach złączy.

## Efektywne ładowanie z mocą do 32 A

Model AK-SC-E22 obsługuje **jednofazowe ładowanie o natężeniu do 32 A**, co gwarantuje stabilny i bezpieczny przepływ energii. Adapter został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnych stratach mocy, co pozwala efektywnie wykorzystać możliwości stacji Tesla Wall Connector lub innych ładowarek NACS. Dzięki temu ładowanie jest nie tylko szybkie, ale też w pełni bezpieczne dla pojazdu.

## Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

**Adapter Tesla (NACS) / GB/T Akyga® AK-SC-E22** wykonano z wysokogatunkowych, odpornych na wysokie temperatury i uderzenia materiałów, które zapewniają wyjątkową wytrzymałość. Wysokiej jakości, **posrebrzone styki** gwarantują doskonałe przewodnictwo i pewne połączenie, eliminując ryzyko przegrzewania czy przypadkowego rozłączenia. Adapter spełnia europejskie normy bezpieczeństwa, co potwierdza jego niezawodne działanie w każdych warunkach.