

Broszura informacyjna

85 51 180 A

Szczypce do opasek zaciskowych z taśmą sprężynowej



- Uniwersalne, obrotowe szczęki wymienne gwarantują pewny chwyt opasek w każdej pozycji
- Możliwość obrotu szczęk nawet pod obciążeniem
- Szczególnie korzystne przełożenie dźwigni umożliwia łatwe i bezpieczne otwieranie opasek zaciskowych bez użycia dużej siły
- Smukła główka o niewielkiej szerokości; obrotowe szczęki wymienne: idealne narzędzie do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Funkcja dodatkowa: bezpieczny demontaż węży dzięki szczękom z ząbkami
- Przeznaczone do opasek standardowych, opasek w wersji zwężonej, opasek drucianych i pierścieni z taśmą sprężynowej w rozmiarze do 50 mm
- Zakres ustawiania ponad 30 mm
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Szczypce	fosforanowana, szara
Rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	190 g
Wymiary	180 x 51 x 20 mm

Technische Attribute

Zakres pracy	Ø max. 50 mm
Pozycje regulacji	15

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





