

HSS-R-boorcassette, "SP", 19-delig (627151000)

Art. nr. 627151000
EAN 4007430175816



Afbeelding plaatsvervangend

- HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in metalen cassette
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
- □