

SILVYN® EL

SILVYN® EL - 带硬质 PVC 螺旋和采用不同设计的塑料螺旋形保护软管



缩短装配时间

优势

内层光滑，便于电线和电缆的安装

可弯曲的

抗压缩

与 SILVYN® MPC/MPC-M 结合使用时形成一套完全绝缘的系统

应用范围

机械工程

机车工程

自动售货机制造

出口商

产品特性

柔软

光滑内壁

尺寸稳定

技术认证

UL 文件号 E308201

产品结构

合成硬质 PVC 螺旋

软 PVC 护套

SILVYN® EL

注意

光滑型没有 UL 认证

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 类别描述: 塑料保护软管
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: Protective plastic hose
证书:	IEC EN 61386-23
发货颜色:	银灰色 (RAL 7001)
材料:	柔软 PVC 护套, 带硬质 PVC 螺旋
温度范围:	-20 °C 至 +70 °C -5 °C to +70 °C (光滑型)

备注


照片和图像不能缩放, 也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SILVYN® EL

物料编号	标称尺寸	ID x OD mm	弯曲半径 mm	适用于SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	适用于SILVYN® MPC	适用于SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN®EL 光滑型						
61747361	12	10 x 14.2	50	16/1	9	9
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-

SILVYN® EL



Last Update (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lappchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16