

Broszura informacyjna

44 20 J51

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Wewnętrznych dużych

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalniającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



90°

Nr art.	44 20 J51
EAN	4003773024958
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.803 g
Wymiary	590 x 141 x 50 mm

Technische Attribute

Rodzaj	2
Rozmiar pierścienia	Ø 122 – 300 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych