

Broszura informacyjna

70 01 160

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749



- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ze ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	70 01 160
EAN	4003773013426
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	171 g
Wymiary	160 x 50 x 38 mm
Norma	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 4,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

