


SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto



Molteplici approvazioni



Resistente alla temperatura



Tempo di montaggio

Vantaggi

Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica
Superficie di appoggio circolare

Applicazione

Per il fissaggio di pressacavi SKINTOP® in fori passanti senza filettatura.

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

Approvazione UL solo se utilizzati con SKINTOP® approvati UL
Adatto all'uso con il pressacavo SKINTOP® ST e STR

SKINTOP® GMP-GL**Dati tecnici**

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Su richiesta:	Versione senza collare -
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® GMP-GL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Misura della chiave SW mm
SKINTOP® GMP-GL grigio argento con collare		
53019000	PG 7	19
53019010	PG 9	22
53019020	PG 11	24
53019030	PG 13,5	27
53019040	PG 16	30
53019050	PG 21	36
53019060	PG 29	46
53019070	PG 36	60
53019080	PG 42	65
53019090	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL nero con collare		
53019200	PG 7	19
53019210	PG 9	22
53019220	PG 11	24
53019230	PG 13,5	27
53019240	PG 16	30
53019250	PG 21	36
53019260	PG 29	46
53019270	PG 36	60
53019280	PG 42	65
53019290	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL grigio chiaro con collare		
53019001	PG 7	19
53019011	PG 9	22
53019021	PG 11	24
53019031	PG 13,5	27
53019041	PG 16	30
53019051	PG 21	36
53019061	PG 29	46
53019071	PG 36	60
53019081	PG 42	65
53019091	PG 48	70

Ultimo aggiornamento (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

