


SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

Информация

IP69!

Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!



Различные разрешение на эксплуатацию



Расширенный температурный диапазон



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Время на монтаж



Максимальная защита от вибраций



Большой диапазон крепления



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

SKINTOP® ST-M

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
Долговечная защита от вибрации
Широкий изменяемый диапазон крепления
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпуса, занимает минимальное пространство.
Машино- и станкостроение
Фотогальванические системы
Техника автоматизации
Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

SKINTOP® ST-M**Technical Data**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с О-кольцом
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar IP 69
Температурный диапазон:	Статический монтаж: от -40 до +100 °C Подвижное применение: от -20 до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® ST-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® ST-M серебристо-серые					
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M чёрные					
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST-M светло-серые					
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)					
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13

Last Update (10.04.2018)

©2018 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® ST-M

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW и размер ключа, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13

SKINTOP® ST-M

