



### Tubo Termoretráctil hasta 3,5:1 - Tiras de 1 mtr

#### HA47 - Pared Gruesa con Adhesivo

Gracias a su protección contra el medio ambiente, sus aplicaciones exteriores son las más adecuadas, sobre cables o terminales, incluso en empalmes subterráneos.

#### Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil de pared gruesa con adhesivo interno
- Posee adhesivo termoplástico para una buena protección medioambiental
- Usado en aplicaciones de baja tensión



Tubo de pared gruesa - con y sin adhesivo.



**Disponibilidad de suministro a medida. ¡Contáctenos!**



Tubo Termoretráctil 3.5:1 con Adhesivo

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                             | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| <b>Contracción</b>                          | hasta 3,5:1                      |
| <b>Temp. Trabajo</b>                        | -55 °C a +110 °C                 |
| <b>Temp. Mín. Contracción</b>               | +120 °C                          |
| <b>Punto de Fusión del Adhesivo</b>         | +85 °C                           |
| <b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b> | -10 % max.                       |
| <b>Rigidez Dieléctrica</b>                  | 20 kV/mm                         |
| <b>Flamabilidad</b>                         | no Retardante de la Llama        |
| <b>Clase de Aislamiento</b>                 | A (VDE 0530)                     |

HF ✓

RoHS ✓

| TIPO        | Ø Sumin. (D) min. | Contr. Ø (d) max. | Pared (WT) | Long. (L) | Color      | Herramientas Recom. | Código    |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|
| HA47-9/3    | 9,0               | 3,0               | 1,80       | 1,0 m     | Negro (BK) | 30-32               | 321-20090 |
| HA47-13/4   | 13,0              | 4,0               | 2,40       | 1,0 m     | Negro (BK) | 30-32               | 321-20130 |
| HA47-19/6   | 19,0              | 6,0               | 2,70       | 1,0 m     | Negro (BK) | 30-32               | 321-20180 |
| HA47-33/8   | 33,0              | 8,0               | 3,20       | 1,0 m     | Negro (BK) | 30-32               | 321-20280 |
| HA47-45/12  | 45,0              | 12,0              | 4,10       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-20450 |
| HA47-51/16  | 51,0              | 16,0              | 4,10       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-20510 |
| HA47-68/22  | 68,0              | 22,0              | 4,10       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-20680 |
| HA47-85/25  | 85,0              | 25,0              | 4,30       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-20850 |
| HA47-105/30 | 105,0             | 30,0              | 4,30       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-20900 |
| HA47-130/36 | 130,0             | 36,0              | 4,30       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-21300 |
| HA47-160/50 | 160,0             | 50,0              | 4,30       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-21600 |
| HA47-180/50 | 180,0             | 50,0              | 4,30       | 1,0 m     | Negro (BK) | -                   | 321-21850 |

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

| Herramientas Recomendadas |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|
|                           | 30    | 31    | 32    |
|                           | H5002 | H5004 | E4500 |
|                           | 568   | 568   | 567   |

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.