


SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, przejściówka z mosiądzu niklowanego z gwintem przyłączeniowym PG, z zewnętrznego gwintu PG na wewnętrzny gwint metryczny



Korzyści

Przejściówka z gwintu zewnętrznego PG na wewnętrzny metryczny

Zakres zastosowania

Obudowy
Złącza przemysłowe
Maszyny

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Budowa produktu

Kształt A: radełkowany
Kształt B: gładki

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® MA-PG/M

Numer katalogowy	Kształt	Rozmiar gwintu PG	Gwint, żeński M2	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® MA-PG/M				
52104490	B	7	12 x 1,5	100
52104491	B	9	16 x 1,5	50
52104492	A	11	16 x 1,5	50
52104493	B	11	20 x 1,5	50
52104494	B	13,5	20 x 1,5	50
52104495	A	16	20 x 1,5	50
52104496	B	16	25 x 1,5	50
52104497	A	21	20 x 1,5	50
52104498	A	21	25 x 1,5	50
52104499	B	21	32 x 1,5	50
52104500	A	29	25 x 1,5	25
52104501	A	29	32 x 1,5	25
52104502	B	29	40 x 1,5	10
52104503	A	36	40 x 1,5	10