



EAN: 4013288032119

Numer części: 05118068001

Numer artykułu: 2054 Micro

Wymiar: 157x13x13 mm

Waga: 13 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000



- Wkrętak Kraftform Micro do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Micro do prac w mechanice precyzyjnej. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html

Wera - 2054 Micro

05118068001 - 4013288032119

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Prace montażowe w elektronice i mechanice precyzyjnej są często mozolne i czasochłonne. Doskonale wiemy, że dla użytkowników liczy się szybkość pracy, przenoszony moment obrotowy oraz precyzja i zwracamy na to szczególną uwagę.



Śruby z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na śrubę, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda śruby. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zjawisku zapobiegają. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne




Wkrętak Kraftform Micro wyposażony w specjalnie rozmieszczone trzy strefy doskonale spełnia te wymagania. Obrotowy kołpak, oferujący podparcie dla dłoni, stanowi idealne uzupełnienie tych zalet.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wyczucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda wkrętu.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem „Take it easy” ułatwiającym wyszukiwanie narzędzi z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html

Wera - 2054 Micro
 05118068001 - 4013288032119

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118060001	0.7	-	40	97	3.0	1 9/16
05118062001	0.9	-	40	97	3.0	1 9/16
05118064001	1.3	-	40	97	3.0	1 9/16
05118066001	1.5	-	60	97	3.0	2 3/8
05118068001	2	-	60	97	3.0	2 3/8
05118070001	2.5	-	60	97	4.0	2 3/8
05118072001	3.0	-	60	97	4.0	2 3/8
05345284001	-	0.028"	40	97	3.0	1 9/16
05345285001	-	0.035"	40	97	3.0	1 9/16
05118074001	-	0.05	40	97	3.0	1 9/16
05118076001	-	1/16	60	97	3.0	2 3/8
05118078001	-	5/64	60	97	3.0	2 3/8
05118080001	-	3/32	60	97	4.0	2 3/8
05118082001	-	7/64	60	97	4.0	2 3/8
05118075001	-	1/8	60	97	4.0	2 3/8

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html

Wera - 2054 Micro

05118068001 - 4013288032119

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de