


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, polyamide, met glasvezel versterkte vergrotingsringen met PG verbindingsschroefdraad, met steunoppervlak voor moersleutels



Benodigde ruimte

Voordelen

Maakt het mogelijk om kabelwartels te gebruiken, waarvan de schroefdraad groter is dan de voorziene opening
Montage met een sleutel
Krassen op de behuizing worden vermeden door geïntegreerde flens

Toepassing

Machines
Apparaten
Behuizingen

Opmaak

PG-schroefdraad

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur:

Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal:

Polyamide, met glasvezel versterkt

Temperatuurbereik:

-40°C tot +100°C

SKINDICHT® EKU

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.



SKINDICHT® EKU

Artikelnummer	Artikelbenaming
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Laatste update (01.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16