

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, contratueras reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a radiación UV



Resistente a temperaturas



Resistente a aceites



Ahorro en tiempo de instalación



Gran resistencia química

Beneficios

Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

La superficie de contacto impide que se arañe la carcasa al montarla con la llave inglesa

Ámbito de uso

Para fijar los prensaestopas SKINTOP® en agujeros no roscados

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

SKINTOP® GMP-GL-M

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL
Diseñado para uso con prensaestopas métricos de poliamida SKINTOP®

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Bajo demanda:	Disponible sin anillo (sin superficie para herramienta de montaje)
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	SW tamaño de llave mm
SKINTOP® GMP-GL-M gris plateado		
53119000	M 12 x 1,5	17
53119010	M 16 x 1,5	22
53119020	M 20 x 1,5	27
53119030	M 25 x 1,5	34
53119040	M 32 x 1,5	41
53119050	M 40 x 1,5	50
53119060	M 50 x 1,5	60
53119070	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M negro		
53119100	M 12 x 1,5	17
53119110	M 16 x 1,5	22
53119120	M 20 x 1,5	27
53119130	M 25 x 1,5	34
53119140	M 32 x 1,5	41
53119150	M 40 x 1,5	50
53119160	M 50 x 1,5	60
53119170	M 63 x 1,5	75
SKINTOP® GMP-GL-M gris claro		
53119003	M 12 x 1,5	17
53119013	M 16 x 1,5	22
53119023	M 20 x 1,5	27
53119033	M 25 x 1,5	34
53119043	M 32 x 1,5	41
53119053	M 40 x 1,5	50
53119063	M 50 x 1,5	60
53119073	M 63 x 1,5	75

Última actualización (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16