



Kit de Tubos Termoretráctiles 3:1

ShrinkKit 321 Básico - Negro

Kit compacto y manejable, básico para casi cualquier aplicación. Los tubos Shrinkit, cubren muchas más aplicaciones con su óptima contracción 3:1.


Características y Beneficios

- Kit compacto y manejable
- Tubos de color Negro
- Para aplicaciones de 1 a 16 mm
- 220 piezas de 5 largos diferentes



ShrinkKit 321 Básico.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+90 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+5 %/-10 % max.
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm acorde a ASTM D 2671
Flamabilidad	Autoextinguible
Clase de Aislamiento	B (VDE 0530)



Tubo Termoretráctil 3:1

RoHS

COMPARTIMENTO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Color	Contenido	Herramientas Recom.	Código
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Negro (BK)	50 Pzas	30-32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Negro (BK)	30 Pzas		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Negro (BK)	25 Pzas		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Negro (BK)	15 Pzas		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Negro (BK)	15 Pzas		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Negro (BK)	25 Pzas		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Negro (BK)	50 Pzas		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Negro (BK)	5 Pzas		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Negro (BK)	5 Pzas		

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Herramientas Recomendadas			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	567

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.