



Krympslang 3:1 i dispenserbox

HIS-3

HIS-3 används allmänt för elektrisk isolering med hög nivå av skydd mot korrosion och mekanisk åverkan.

Egenskaper och fördelar

- Krympslang utan lim i smidigt dispenserpack
- Krympförhållande 3:1
- Endast 6 storlekar för diametertr 1 mm-20 mm, reducerar lagerbehovet till hälften



HIS-3 Täcker många olika diameterstorlekar.



Till hemsidan!



Värmekrympslang 3:1

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	3:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+100 °C
Längdkrympning	-5 % max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm uppfyller ASTM D 150
Brännbarhetsklass	UL224 VW-1 (ej genomskinlig)
Skyddsklass	B (VDE 0530)

RoHS

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rulllängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
HIS-3-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 m	Blå (BU)	30-33	07 770 53	308-30156
	1,5	0,5	0,45	10 m	Röd (RD)	30-33	07 770 51	308-30152
	1,5	0,5	0,45	10 m	Svart (BK)	30-33	07 770 50	308-30150
	1,5	0,5	0,45	10 m	Transparent (CL)	30-33	07 770 52	308-30153
HIS-3-3/1	3,0	1,0	0,55	10 m	Blå (BU)	30-33	07 770 58	308-30306
	3,0	1,0	0,55	10 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 770 59	308-30307
	3,0	1,0	0,55	10 m	Röd (RD)	30-33	07 770 56	308-30302
	3,0	1,0	0,55	10 m	Svart (BK)	30-33	07 770 55	308-30300
	3,0	1,0	0,55	10 m	Transparent (CL)	30-33	07 770 57	308-30303
HIS-3-6/2	6,0	2,0	0,65	5 m	Blå (BU)	30-33	07 770 64	308-30606
	6,0	2,0	0,65	5 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 770 65	308-30607
	6,0	2,0	0,65	5 m	Röd (RD)	30-33	07 770 62	308-30602
	6,0	2,0	0,65	5 m	Svart (BK)	30-33	07 770 61	308-30600
	6,0	2,0	0,65	5 m	Transparent (CL)	30-33	07 770 63	308-30603

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg				
	30 H5002	31 H5004	32 E4500	33 ShrinkPad 110
	568	568	567	566

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Krympslang 3:1 i dispenserbox

HIS-3


Värmekrympslang 3:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rulllängd	Färg	Rek. verktyg	E-nr	Art nr.
HIS-3-9/3	9,0	3,0	0,75	5 m	Blå (BU)	30-33	07 770 70	308-30906
	9,0	3,0	0,75	5 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 770 71	308-30907
	9,0	3,0	0,75	5 m	Röd (RD)	30-33	07 770 68	308-30902
	9,0	3,0	0,75	5 m	Svart (BK)	30-33	07 770 67	308-30900
	9,0	3,0	0,75	5 m	Transparent (CL)	30-33	07 770 69	308-30903
HIS-3-12/4	12,0	4,0	0,80	5 m	Blå (BU)	30-33	07 770 76	308-31206
	12,0	4,0	0,80	5 m	Gul-Grön (GNYE)	30-33	07 770 77	308-31207
	12,0	4,0	0,80	5 m	Röd (RD)	30-33	07 770 74	308-31202
	12,0	4,0	0,80	5 m	Svart (BK)	30-33	07 770 73	308-31200
	12,0	4,0	0,80	5 m	Transparent (CL)	30-33	07 770 75	308-31203
HIS-3-18/6	18,0	6,0	0,90	4 m	Blå (BU)	30-32	07 770 82	308-31806
	18,0	6,0	0,90	4 m	Gul-Grön (GNYE)	30-32	07 770 83	308-31807
	18,0	6,0	0,90	4 m	Röd (RD)	30-32	07 770 80	308-31802
	18,0	6,0	0,90	4 m	Svart (BK)	30-32	07 770 79	308-31800
	18,0	6,0	0,90	4 m	Transparent (CL)	30-32	07 770 81	308-31803
HIS-3-24/8	24,0	8,0	1,20	3 m	Blå (BU)	30-32	07 770 88	308-32406
	24,0	8,0	1,20	3 m	Gul-Grön (GNYE)	30-32	07 770 89	308-32407
	24,0	8,0	1,20	3 m	Röd (RD)	30-32	07 770 86	308-32402
	24,0	8,0	1,20	3 m	Svart (BK)	30-32	07 770 85	308-32400
	24,0	8,0	1,20	3 m	Transparent (CL)	30-32	07 770 87	308-32403

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Rekommenderat verktyg				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

För mer information om verktyg, se kapitel Monteringsverktyg.