



Puszka łączeniowa

HP 150-L

HP 150-L

Puszka łączeniowa

164 x 119 x 77 mm

Numer artykułu: 32695001

Puszka łączeniowa, $U_i=690V$, 10 wciśniętych złączek stożkowych, zakres uszczelnienia 5–21 mm

szary, bez zacisków, z zabezpieczeniem zamknięcia pokrywy



dane techniczne

środki

Szerokość:	164 mm
Długość:	119 mm
wysokość:	77 mm
Inner height:	70 mm
Inner width:	155 mm

Material:

Skrzynka:	polipropylen, niepalny
Pokrywa:	polipropylen, niepalny
Materiał:	Polipropylen

Akcesorium

NS 35-90 - Szyna znormalizowana

NS 35-106 - Szyna znormalizowana

NS 35-144 - Szyna znormalizowana

WK 100 KLS-10² - Listwa zaciskowa

KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe

SNI M25 - Złączka stożkowa



Puszka łączeniowa

HP 150-L

Inne atrybuty

Obłożenie:	Bez
Łączna ilość wpustów:	11
Do łączenia szeregowego:	Nie
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:	Bez
Zachowanie funkcji:	Bez
możliwość plombowania:	Nie
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Rodzaj ochrony:	IP55 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie