



Rura termokurczliwa 3:1 w opakowaniu foliowym

HIS-3 BAG

Rury HIS-3 BAG można stosować do izolacji i ochrony przewodów i złączy

Właściwości

- Cienkościenna i elastyczna rura termokurczliwa z usieciowanej radiacyjnie poliolefiny
- Wysoki skurcz rur (3:1)
- Praktyczne, małe opakowanie zawierające 10 sztuk o długości 200 mm




HIS-3 BAG dostępne w siedmiu kolorach i czterech rozmiarach.



Szczegółowe informacje na temat opalek znajdują się na stronie 529.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Skurcz wzdluzny	-5% max.
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 150
Palność materiału	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)
Dopuszczenia	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1 i 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 2 (przezroczysty), UL224 125 °C 600V VW-1



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

RoHS

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	308-30161
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	308-30164
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Szary (GY)	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30165
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	308-30312
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	308-30315
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Szary (GY)	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30316

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rura termokurczliwa 3:1 w opakowaniu foliowym

HIS-3 BAG



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Szary (GY)	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Szary (GY)	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	308-31217

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.