



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 1500VA | 900W | LCD | USB

Kod produktu: 53770

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, **mamy dla Ciebie rozwiązanie**, dzięki któremu **problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

FUNKCJONALNY WYŚWIETLACZ LCD

Wbudowany **wyświetlacz LCD** gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNA I STABILNA PRACA

Zasilacz UPS wyposażony jest w **bezoobsługowy akumulator**, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

ROZWIĄZANIE WARTĘ TWOJEJ UWAGI

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- **automatyczna regulacja napięcia (AVR)** – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- **zimny start** – jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB,
- **zabezpieczenia** przed przeciążeniem i zwarcie,
- **port USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	900W
Moc znamionowa	1500VA
Typ UPSa	Line Interactive
Typ urządzenia obciążającego	PC, terminal, małe urządzenia zabezpieczające
Kształt fali	Symulowana fala sinusoidalna
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Zakres napięć	wejściowe: 140 Vac ~ 300 Vac (50 Hz ~ 5 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac ~ 5% (50 Hz ~ 60 Hz ~ 1 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ~ 10% (50 Hz ~ 60 Hz ~ 1 Hz)
Bateria	Tak
Ilość baterii	2
Napięcie baterii	2x 12V
Pojemność baterii	9Ah
Napięcie zestawu baterii	24V
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x IEC (IEC 320 C13) 2 x RJ45 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
Czas ładowania	4 - 6 h do osiągnięcia 90% pojemności
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem Przed zwarcim Przed wysoką temperaturą Przed wysokim/niskim napięciem Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Poziom hałasu	Mniej niż 40 dB
Czas podtrzymania zasilania (pobór mocy 100W)	50 minut
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
Wyświetlacz	LCD
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-15°C do +45°C
Wilgotność względna przechowywania	0%-90%
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	1 x UPS Line Interactive 1 x Kabel zasilający
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878537702