

Pendrive USB 5 Gbps 32 GB - metalowa obudowa

Opis

Pendrive Delock można wykorzystywać do przenoszenia danych, np. zdjęć, video i nagrań muzyki. Stylowy wzór z okiem, pozwala na zaczepienie pendriva do kółka na klucze.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, pendrive Delock USB doskonale sprawdza się w podróży. Dzięki niewielkim rozmiarom, pendrive mieści się w każdej kieszeni.



32 GB

Numer artykułu 54070

EAN: 4043619540709

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
- Pojemność: 32 GB
- Maksymalna prędkość odczytu: 119 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu: 34 MB/s
- Maksymalna liczba cykli zapisu: 3000
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 70 °C
- Temperatura przechowywania: -25 °C ~ 85 °C
- Pobór mocy: maks. 5 W
- Zakres zastosowań: konsument
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 21,8 x 12,1 x 4,5 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 72.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Pendrive USB 5 Gbps

Zdjęcia



Interfejs

Złącze:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski
---------	----------------------------

Właściwości techniczne

Temperatura przechowywania:	-25 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	0° C - 70°C
Odczyt:	119 MB/s
Maksymalne zużycie energii:	5 W
Maksymalna liczba cykli zapisu:	3000
Zapis:	34 MB/s
Pojemność pamięci:	32 GB

Właściwości fizyczne

Długość:	21,8 mm
Szerokość:	12,1 mm
Wysokość:	4,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de