



Kutistemuoviletkut myymäläpakkauksessa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 myymäläpakkauksessa - ohutseinämäinen


Kutistemuoviletkut soveltuvat eristämiseen, suojaukseen ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Myymäläpakkauksessa sisältää 10 kpl 200 mm määrämittäisiä kutistemuoviletkuja
- Sarjassa 4 eri kokoa ja 7 eri väriä
- Taipuisa ja itsestään sammuva (ei kirkas)



HIS-3-sarja myymäläpakkauksissa.



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistustemp.	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -5 %
Läpilyöntilujuus	20 kV, ASTM D 150
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1 (ei kirkas)

RoHS

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30-33	-	308-30162
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	308-30165
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30-33	-	308-30164
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30-33	52 360 96	308-30151
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30-33	-	308-30160
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30-33	-	308-30163
	1,5	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30-33	-	308-30161
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30-33	-	308-30313
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	308-30316
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30-33	-	308-30315
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30-33	52 360 97	308-30310
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30-33	-	308-30311
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30-33	-	308-30314
	3,0	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30-33	-	308-30312

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Kutistemuoviletkut myymäläpakkauksessa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 myymäläpakkauksessa - ohutseinämäinen



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-BAG-6/2	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30-33	-	308-30613
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30-33	-	308-30615
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30-33	52 360 98	308-30610
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30-33	-	308-30611
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30-33	-	308-30614
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30-33	-	308-30612
	6,0	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30-33	-	308-31213
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30-33	-	308-31215
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30-33	52 360 99	308-31210
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30-33	-	308-31211
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30-33	-	308-31214
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30-33	-	308-31212
	12,0	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30-33	-	308-31217

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimipilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.