



Guaina termorestringente 2:1 flessibile e colorata

TF21

Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Caratteristiche del prodotto

- Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile
- Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento
- Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali
- Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti
- Stampabile
- Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1



TF21 - disponibile in un'ampia gamma di misure e colori.



Spezzoni disponibili su richiesta. Contattaci!



Guaina termorestringente 2:1

RoHS ✓


MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Rapporto di restringimento	2:1
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Restringimento lineare	+/-5 %
Rigidità dielettrica	37 kV/mm
Resistenza al fuoco	ASTM D876
Certificazioni	CSA, JAR/FAR 25.853, NF F 00-608, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1, UL224 125 °C 600V VW-1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Bianco (WH)	30-32	309-20129
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Blu (BU)	30-32	309-20126
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Giallo (YE)	30-32	309-20124
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Rosso (RD)	30-32	309-20122
	1,2	3/64 "	0,6	0,41	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10120
TF21-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Bianco (WH)	30-32	309-20169
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Blu (BU)	30-32	309-20166
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Giallo (YE)	30-32	309-20164
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Rosso (RD)	30-32	309-20162
	1,6	1/16 "	0,8	0,43	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10160
TF21-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Bianco (WH)	30-32	309-20249
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Blu (BU)	30-32	309-20246
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-40247
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Giallo (YE)	30-32	309-20244
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Rosso (RD)	30-32	309-20242
	2,4	3/32 "	1,2	0,51	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10240

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 2:1 flessibile e colorata

TF21



Guaina termorestringente 2:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Bianco (WH)	30-32	309-20329
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Blu (BU)	30-32	309-20326
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-40327
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Giallo (YE)	30-32	309-20324
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Rosso (RD)	30-32	309-20322
	3,2	1/8 "	1,6	0,51	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10320
TF21-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Bianco (WH)	30-32	309-50489
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Blu (BU)	30-32	309-50486
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-50487
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Giallo (YE)	30-32	309-50484
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Rosso (RD)	30-32	309-50482
	4,8	3/16 "	2,4	0,51	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10480
TF21-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Bianco (WH)	30-32	309-50649
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Blu (BU)	30-32	309-50646
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-50647
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Giallo (YE)	30-32	309-50644
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Rosso (RD)	30-32	309-50642
	6,4	1/4 "	3,2	0,64	300 m	Nero (BK)	30-32	309-10640
TF21-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Bianco (WH)	30-32	309-20959
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Blu (BU)	30-32	309-20956
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-50957
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Giallo (YE)	30-32	309-20954
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Rosso (RD)	30-32	309-20952
	9,5	3/8 "	4,8	0,64	150 m	Nero (BK)	30-32	309-10950
TF21-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Bianco (WH)	30-32	309-21279
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Blu (BU)	30-32	309-21276
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-41277
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Giallo (YE)	30-32	309-21274
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Rosso (RD)	30-32	309-21272
	12,7	1/2 "	6,4	0,64	100 m	Nero (BK)	30-32	309-11270

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Guaina termorestringente 2:1 flessibile e colorata

TF21



Guaina termorestringente 2:1

ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Dimensione (pollici)	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Lungh. bobina	Colore	Utensili	UNS
TF21-19.0/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Bianco (WH)	30-32	309-11909
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Blu (BU)	30-32	309-11906
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-11907
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Giallo (YE)	30-32	309-11904
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Nero (BK)	30-32	309-11900
	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Rosso (RD)	30-32	309-11902
TF21-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Bianco (WH)	30-32	309-12549
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Blu (BU)	30-32	309-12546
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-12547
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Giallo (YE)	30-32	309-12544
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Nero (BK)	30-32	309-12540
	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Rosso (RD)	30-32	309-12542
TF21-38.0/19.0	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Bianco (WH)	30-32	309-13819
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Blu (BU)	30-32	309-13816
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-13817
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Giallo (YE)	30-32	309-13814
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Nero (BK)	30-32	309-13810
	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Rosso (RD)	30-32	309-13812
TF21-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Bianco (WH)	30-32	309-15089
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Blu (BU)	30-32	309-15086
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Giallo/Verde (GNYE)	30-32	309-15087
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Giallo (YE)	30-32	309-15084
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Nero (BK)	30-32	309-15080
	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Rosso (RD)	30-32	309-15082
TF21-76.0/38.0	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Bianco (WH)	-	309-17609
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Blu (BU)	-	309-17606
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Giallo (YE)	-	309-17604
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Nero (BK)	-	309-17600
	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Rosso (RD)	-	309-17602
TF21-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Bianco (WH)	-	309-11029
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Blu (BU)	-	309-11026
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Giallo (YE)	-	309-11024
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Nero (BK)	-	309-11020
	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Rosso (RD)	-	309-11022

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati

30	31	32
H5002	H5004	E4500

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.