

1740B
Nitownica dźwigniowa, 5 wymiennych końcówek


- Zoptymalizowana przekładnia dźwigni poprawia ergonomię pracy
- Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nitu
- Regulacja głowicy pozwala ustawić zrywanie nitu w 2 do 5 ruchach dźwigni.

Do nitów aluminiowych i ze stali nierdzewnej
280 mm: $\varnothing$ 2.4÷4.8 mm
330 mm: $\varnothing$ 2.4÷6.4 mm

Bardzo zwarta,
wyjątkowo wytrzymała

3 szczęki: lepszy chwyt rdzenia nitu

Zbiornik na zerwane rdzenie



	art.	L mm	B mm	A mm	 kg
017400280	1740B 280	280	35	55	0.650
017400330	1740B 330	330	40	65	1