



Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 3,5:1

HA47 - vahvaseinämäinen, liimallinen

Vahva ja säänkestävä rakenne soveltuu ulkokäyttöön ja maakaapeleiden jatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa.

Ominaisuudet ja edut

- Vahvaseinämäinen, liimallinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3,5:1
- Sisäpuolinen termoplastinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen
- Saatavana myös liimattomana, tuotetunnus HU47
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- UV-säteilyn kestävä
- Toimituspituus 1,0 m



Vahvaseinämäinen liimallinen kutistemuoviletku eristämiseen ja suojaukseen.



Määramittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Kutistemuoviletku 3,5:1 kutistussuhteella, liimallinen

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3,5:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +110 °C
Min. kutistustemp.	+120 °C
Liiman sulamispiste	+85 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava
Eristysluokka	A (VDE 0530)



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 378 23	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 378 24	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 378 25	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 378 26	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 27	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 28	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 29	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 30	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 31	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 32	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 33	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 34	321-21850

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.