SILVYN® MPC

SILVYN® MPC – złączka do peszli do stosowania z SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Odporność na promieniowanie UV

Odporność na temperaturę

Wytrzymała budowa

Optymalne odciążenie

Olejoodporność

Czas montażu

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Bezhalogenowe

Korzyści

Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (peszle gładkie i karbowane spiralnie)

Ostania aktualizacja (25.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC

Cechy produktu
Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Gwarancja wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ochrony mechanicznej

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG
Kołnierz sześciokątny z wbudowanym zaciskiem do peszla

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych z tworzywa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65 z wężem spiralnym IP 67 + IP 68 (2 bary) z wężem gładkim
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MPC

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	Pasuje do SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN ® MPC kolor czarny					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC szary					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Ostania aktualizacja (25.02.2018)
©2018 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16