

**EURONORD ALN 122208**



### Przykładowe zdjęcie

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Symbol:</b>       | ALN 122208 |
| <b>Kod produktu:</b> | 7811230    |
| <b>Opis:</b>         | Obudowa    |
| <b>Uwagi:</b>        | Aluminiowa |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Kod EAN:</b> | 6418074016119 |
| :               |               |
| Finland:        | 3420049       |
| Electric numer  | 8212045693    |
| Dania:          |               |
| Electric numer  | 2536321       |
| Szwecja:        |               |

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                 |                 |     |     | Akcesoria:                    |                               |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| mm:                      | 222             | 125 | 81  | ARH 22                        | Szyna DIN 35                  |
| cale:                    | 8.7             | 4.9 | 3.2 | MR 75005                      | Śruba do tulei gwintowanej M5 |
|                          |                 |     |     | MRS 28541                     | Uchwyty do wieszania obudów   |
| Materials:               |                 |     |     | PH A & AH A/B                 | Zestaw zawiasów               |
| Material:                | Aluminium       |     |     |                               |                               |
| Kolor podstawy:          | RAL 7001        |     |     |                               |                               |
| Material srub do pokryw: | Stal nierdzewna |     |     |                               |                               |
| Kolor pokryw:            | RAL 7001        |     |     |                               |                               |
| Material uszczelki:      | Poliuretan      |     |     |                               |                               |
| Zakresy temperaturowe:   |                 |     |     | Wartosc znamionowa:           |                               |
| Temp °C (krótkotwale):   | -50 ... 140 °C  |     |     |                               |                               |
| Temp °C (praca ciągła):  | -50 ... 80 °C   |     |     |                               |                               |
| Temp °F (krótkotwale):   | -60 ... 285 °F  |     |     |                               |                               |
| Temp °F (praca ciągła):  | -60 ... 175 °F  |     |     |                               |                               |
| Akcesoria:               |                 |     |     | Certyfikaty:                  |                               |
| AM 1222                  | Płyta montażowa |     |     |                               |                               |
|                          |                 |     |     | Undewriters Laboratories (UL) |                               |
|                          |                 |     |     | SGS Fimko                     |                               |

ALU 222x125x81

