



Metalliset suojaletkuliittimet

- SC-SM - suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre, IP40

Suora suojaletkuliitin pyörivällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Pyörivä ulkokierre
- Nopea ja helppo asentaa
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP40 koteloitiluokan
- Soveltuu SC- ja SSC-sarjan suojaletkuihin




Suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklatu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli kierre (A/F2)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SC10-SM-M12	10	M12	5,6	30,2	13	13	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 08	166-30400
SC10-SM-PG7	10	PG7	5,6	30,2	13	13	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 18	166-30410
SC12-SM-M16	12	M16	8,5	32,2	17	17	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 09	166-30401
SC12-SM-PG9	12	PG9	8,5	32,2	17	17	8,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 19	166-30411
SC16-SM-M16	16	M16	11,5	34,2	20	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 10	166-30402
SC16-SM-M20	16	M20	11,5	34,2	20	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 11	166-30403
SC16-SM-PG11	16	PG11	11,5	34,2	20	22	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 20	166-30412
SC20-SM-M20	20	M20	15,3	35,5	24	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 12	166-30404
SC20-SM-PG13	20	PG13,5	15,3	35,5	24	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 21	166-30413
SC20-SM-PG16	20	PG16	15,3	35,5	24	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 22	166-30414
SC25-SM-M25	25	M25	19,1	43,7	29	29	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 13	166-30405
SC25-SM-PG21	25	PG21	19,1	43,7	29	29	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 164 23	166-30415
SC32-SM-M32	32	M32	26,2	48,0	38	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 14	166-30406
SC32-SM-PG29	32	PG29	26,2	48,0	38	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 24	166-30416
SC40-SM-M40	40	M40	34,2	51,2	48	48	14,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 15	166-30407
SC40-SM-PG36	40	PG36	34,2	51,2	48	48	14,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 164 25	166-30417
SC50-SM-M50	50	M50	44,8	54,2	58	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 16	166-30408
SC50-SM-PG42	50	PG42	44,8	54,2	58	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 26	166-30418
SC63-SM-M63	63	M63	54,5	63,2	70	70	18,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 164 17	166-30409

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.