

7328A

Buty wysokie bezpieczne idealne do ekstremalnych warunków pracy.

CE EN ISO 20345 2011 S5 SRC



Lekkość
Połączenie PCW i kauczuku nitrylowego

Komfort
Urzeźbiona, z nitrylu i PCW

Design
Stalowy, wytrzymujący uderzenia do 200 J

Trwałość
Stalowa

Bezpieczeństwo
EU: 38-47 UK: 5-12

	art.	EU	UK	 mm
073280638	7328A 38	38	5	253
073280639	7328A 39	39	6	260
073280640	7328A 40	40	6,5	267
073280641	7328A 41	41	7	273
073280642	7328A 42	42	8	280
073280643	7328A 43	43	9	287
073280644	7328A 44	44	10	293
073280645	7328A 45	45	10,5	300
073280646	7328A 46	46	11	307
073280647	7328A 47	47	12	313

7328A
Buty wysokie bezpieczne idealne do ekstremalnych warunków pracy.

