

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, espansori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro con filettatura di raccordo PG, con superficie di supporto per chiave per cavi



Ingombri ridotti

Vantaggi

Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti
Montaggio con chiave fissa
Superficie di appoggio circolare

Applicazione

Macchine
Accessori
Custodie

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard:

Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale:

Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Campo di temperatura:

da -40°C a +100°C

SKINDICHT® EKU**Nota**

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



LAPP GROUP

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINDICHT® EKU

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni
SKINDICHT® EKU	
52025200	EKU 7/9
51731000	EKU 9/11
51731010	EKU 11/13,5
51731020	EKU 13,5/16
51731030	EKU 16/21
51731040	EKU 21/29
52025210	EKU 29/36
52025220	EKU 36/42
52025230	EKU 42/48

Ultimo aggiornamento (27.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16