



Krypslang 2:1 flexibel och transparent

TF24

Skyddar lednings- och kabelmärkning. Den transparenta krypslangen skyddar exempelvis elektroniska komponenter och gör besiktning och avläsning av märkningen möjlig.

Egenskaper och fördelar

- Transparent, flexibel polyolefin slang
- Skyddar kabelmärkning perfekt
- Halogenfri
- God mekanisk och kemisk resistens
- VG-godkännande och ytterligare industriella godkännanden



TF24 Transparent slang med krympförhållande 2:1.



Klippta längder kan fås på begäran. Kontakta oss!



Till hemsidan!

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	2:1
Temp. område	-55 °C till +135 °C
Min. krymptemp	+110 °C
Längdkrympning	+/- 5 % max
Genomslagshållfasthet	≥ 30 kV/mm min. uppfyller ASTM D2171
Brännbarhetsklass	Ej flammhämmande

HF ✓

RoHS ✓



D I $\frac{1}{2}$ WT
I d

Värmekrypslang 2:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Storlek (tum)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Rullängd	Färg	Benämn enl VG-Norm	Rek. verktyg	Art nr.
TF24-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	30-33	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	30-33	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	30-33	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	30-32	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	30-33	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	30-33	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	30-33	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	30-33	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	30-32	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	30-32	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Transparent (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	30-32	309-33813

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.