

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, переходник, позволяет использовать принадлежности с резьбой PG для компонентов с метрической резьбой.



Износостойкие



Механическая стойкость

Преимущества

Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях

Области применения

Переходник от наружной метрической резьбы к внутренней резьбе PG.

Оборудование

Приборы

Корпуса

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу:

с О-кольцом

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG**Note**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINDICHT® MA-M/PG

Артикул	Резьба наружная M1	Резьба внутренняя PG/NPT
SKINDICHT® MA-M / PG		
52104200	16 x 1,5	7
52104210	20 x 1,5	9
52104220	25 x 1,5	11
52104230	25 x 1,5	13,5
52104240	25 x 1,5	16
52104250	32 x 1,5	16
52104260	32 x 1,5	21
52104270	40 x 1,5	21
52104280	50 x 1,5	29
52104290	63 x 1,5	36
52104300	63 x 1,5	42

Last Update (24.03.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16