

SILVYN® EL

SILVYN® EL - tubo di protezione a spirale in plastica con spirale in PVC duro e in diverse forme



Tempo di montaggio

Vantaggi

Facile inserimento di cavi e conduttori grazie alla parte interna liscia
Flessibile
Resistente allo schiacciamento
Con SILVYN® MPC/MPC-M è un sistema di isolamento completo

Applicazione

Ingegneria meccanica
Costruzione di veicoli
Costruzione di macchine automatiche
Macchine per l'esportazione

Caratteristiche del prodotto

Flessibile
Parete interna liscia
Resistente alla deformazione

Riferimenti normativi/approvazioni

UL file number E308201

Costruzione

Spirale integrata in PVC rigido
Guaina isolante in PVC morbido

Note

La versione liscia non è certificata UL

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL**Dati tecnici**

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina plastica

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in plastica

Certificazioni:

IEC EN 61386-23

Colore standard:

Grigio argento (RAL 7001)

Materiale:

Speciale guaina in PVC flessibile con spirale in PVC rigido

Campo di temperatura:

da -20°C a +70°C

da -5°C a +70°C (versione liscia)

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**LAPP GROUP**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SILVYN® EL

Codice articolo	Grandezza nominale	Ø interno x Ø esterno mm	Raggio di curvatura min (mm)	Adatto a SILVYN® MPC- M/MPC 90°M	Adatto a SILVYN® MPC	Adatto a SILVYN® MPC 90°
SILVYN® EL						
61747360	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61747370	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747390	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61747400	30	25 x 30,5	55	32/1	29/1	29/1
61747410	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61747430	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	-
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-
SILVYN®EL liscia						
61747361	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61747371	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61747381	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61747391	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61747411	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61747421	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61747431	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	-
61747441	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	-

Ultimo aggiornamento (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL

